



RoWi III Tischkegelreiniger für Werkzeugaufnahmen. Eine saubere Sache.

Ihre Vorteile:

- Modulares Reinigungsgerät im neuen Design zur Reinigung verschiedener Werkzeugaufnahmekegel
- Einstellbare Zeitschaltuhr
- Neu designtes Klemmprinzip für noch mehr Ergonomie und kombiniertes System für DIN und MAS BT Steilkegel
- Vollständig kompatibel mit dem RoWi2-System
- Ergonomisch gestaltetes Design für sicheres und einfaches Arbeiten
- Beständigkeit gegenüber Rost und Kühlschmierstoffen
- Schnelle, schonende und zuverlässige Reinigung stark verschmutzter bzw. verharzter Werkzeugaufnahmen

Saubere Werkzeugaufnahmen sorgen für Präzision an der Schnittstelle:

- Verringert den Ausschuss
- Erhöht die Standzeit
- Schont die Maschinenspindel
- Sorgt für Wechselpräzision und Prozesssicherheit
- Bewahrt die Rundlaufgenauigkeit des Werkzeugsystems



Abb. ähnlich



Druckknopf und Zeitschalter



Unterschiedliche Reinigungseinheiten

Antriebseinheit

Artikel-Nr.: 260.550
Antrieb: Wechselstrommotor mit ca. 65 U/min
Anschluss: 1 ~ 100 - 240V, 45 - 65Hz
Leistung: max. 0,12 kW
Kegelgrößen: Alle gängigen Kegelgrößen in HSK, PSC und SK erhältlich.



RoWi III Tischkegelreiniger für Werkzeugaufnahmen. Eine saubere Sache.

Zubehör

Antriebseinheit

Artikel-Nr.	Artikel
260.550	Antriebseinheit RoWi III, inkl. Zeitschaltuhr



Reinigungseinheit

Artikel-Nr.	Artikel
260.551	SK 30 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.552	SK 40 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.553	SK 50 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.559	HSK 25 Form A/C/E, ISO12164-1
260.560	HSK 32 Form A/C/E, ISO12164-1
260.561	HSK 40 Form A/C/E, ISO12164-1
260.562	HSK 50 Form A/C/E, ISO12164-1
260.563	HSK 63 Form A/C/E, ISO12164-1
260.564	HSK 80 Form A/C/E, ISO12164-1
260.565	HSK 100 Form A/C/E, ISO12164-1
260.571	PSC 40 ISO 26623-1
260.572	PSC 50 ISO 26623-1
260.573	PSC 63 ISO 26623-1
260.574	PSC 80 ISO 26623-1

Ersatzbürstensets

Artikel-Nr.	Artikel
260.601	SK 30 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.602	SK 40 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.604	SK 50 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.609	HSK 25 Form A/C/E, ISO12164-1
260.610	HSK 32 Form A/C/E, ISO12164-1
260.611	HSK 40 Form A/C/E, ISO12164-1
260.612	HSK 50 Form A/C/E, ISO12164-1
260.613	HSK 63 Form A/C/E, ISO12164-1
260.614	HSK 80 Form A/C/E, ISO12164-1
260.615	HSK 100 Form A/C/E, ISO12164-1
260.621	PSC 40 ISO 26623-1
260.622	PSC 50 ISO 26623-1
260.623	PSC 63 ISO 26623-1
260.624	PSC 80 ISO 26623-1

Wischer für Spindel

Artikel-Nr.	Schnittstelle	
068.199	Morsekegel	MK 1
068.100	Morsekegel	MK 2
068.101	Morsekegel	MK 3
068.102	Morsekegel	MK 4
068.103	Morsekegel	MK 5
068.201	Steilkegel	SK 30
068.202	Steilkegel	SK 40
068.205	Steilkegel	SK 45
068.203	Steilkegel	SK 50
068.721	HSK A/C	HSK 32
068.722	HSK A/C	HSK 40
068.723	HSK A/C	HSK 50
068.724	HSK A/C	HSK 63
068.725	HSK A/C	HSK 80
068.726	HSK A/C	HSK 100



Wischer für Werkzeuge

Artikel-Nr.	Schnittstelle	
068.602	HSK A-F	HSK 40
068.603	HSK A-F	HSK 50
068.604	HSK A-F	HSK 63
068.605	HSK A-F	HSK 80
068.606	HSK A-F	HSK 100



Reflu Reinigungseinheit

Artikel-Nr.	Artikel
260.430	Reinigungsmittel für RoWi III als Pumpspray 200 ml



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Technik und Design sind vorbehalten.